

## Réparation des pneus radiaux

Réf. TEC170, TEC172, TEC174, TEC177, TEC178, TEC179, TEC180, TEC180, TEC182, TEC184



- Les emplâtres CENTECH® ont une étiquette qui permet d'inscrire le mois et l'année de la réparation, pour un suivi précis des réparations.
- Les emplâtres auto-vulcanisants CENTECH® représentent la technique la plus avancée pour la réparation des pneus à carcasse RADIALE avec ou sans chambre.
- Chaque emplâtre CENTECH® a une gomme de liaison pour assurer une adhérence maximale et une étanchéité parfaite.
- Utilisation à chaud ou à froid avec la solution TEC760.

- Il est possible d'obtenir ces emplâtres sans gomme de liaison pour la réparation à chaud en ajoutant les lettres HCT sur les références TEC170 à TEC199.



Référence	Désignation	Dimensions	U.V.	Cond.
TEC170	CT-20 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 2 plis	75 x 125 mm	1	1
TEC172	CT-22 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 2 plis	75 x 165 mm	1	1
TEC174	CT-24 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 2 plis	75 x 215 mm	1	1
TEC177	CT-33* Boîte de 10 emplâtres radiaux - 3 plis	100 x 125 mm	1	1
TEC178	CT-35* Boîte de 10 emplâtres radiaux - 4 plis	125 x 150 mm	1	1
TEC179	CT-37* Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis	125 x 170 mm	1	1
TEC180	CT-40 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 3 plis	100 x 200 mm	1	1
TEC182	CT-42 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis	125 x 250 mm	1	1
TEC184	CT-44 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis	125 x 330 mm	1	1

\*Réparation uniquement sur la bande de roulement



## Charte de réparation des pneus radiaux VUL/PL avec emplâtres

Flanc		Dimensions des pneus GC			Sommet Ø (mm)
Largeur (mm)	Long. (mm)	V.U.		P.L.	
		6.50-12.50	7.50-10.00	11.00-14.00	
		3	3	10	10HD, 20
6	6	12	12HD, 20	10HD, 20	6
1 câble	40	20	20	20	10
	80	22	22	22	
	120		24	24	
	150		26	26	
2 câbles	20	20	20	22	
	40	20	22	24	
	60	22	24	26	
	130		26	26	
10	40	20	26	40	
	60	22	26	40	
	80	26	26	42	
	130		26	44	
13	40		33	33	13
	70	22	40	40	
	95	22	40	42	
	130	40	42	42	
			44	44	

Flanc		Dimensions des pneus GC			Sommet Ø (mm)
Largeur (mm)	Long. (mm)	V.U.		P.L.	
		6.50-12.50	7.50-10.00	11.00-14.00	
		20	25		33
65	22		40	40	
110	24		42	42	
130			42	44	
25	50	33	35	35	25
	80	40	42	44	
	100		42	44	
			44	44	
32	50		37	37	32
	80		42	44	
	100		44	44	
			44	46	
40	50		37, 44	37	40
	75			44	
				46	

Les emplâtres soulignés en rouge sont utilisables uniquement pour le sommet. Les autres emplâtres en rouge sont utilisables pour sommet et flanc.

PROXITECH s.a.s.

3, avenue Gutenberg - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges

Tél. 01 71 58 26 10 - Fax. 01 71 58 26 15 - contact@proxitech.com - www.proxitech.com